


Prijamnik SOEG-E-M18W-PA-S-2L

Broj dijela: 537696

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---------------------------------------|--|
| Konstrukcija | okruglo |
| Odgovara normi | EN 60947-5-2 |
| Odobrenje | RCM oznaka c UL us - Navedeno (OL) |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU EMC direktivi |
| Mjerna veličina | Položaj |
| Princip mjerenja | fotoelektrični |
| Metoda mjerenja | Jednosmjerna svjetlosna barijera primatelja |
| Domet | 20000 mm |
| Temperatura okoline | -25 °C...55 °C |
| Uklonni izlaz | PNP |
| Funkcija sklopnog elementa | Antivalentno |
| Maksimalna frekvencija prebacivanja | 1000 Hz |
| Maksimalna izlazna struja | 200 mA |
| Pad napona | 2 V |
| Snaga kratkog spoja | taktiranje |
| Područje pogonskog napona DC | 10 V...36 V |
| Mrežkanje | 20 % |
| Struja bez opterećenja | 10 mA |
| Zaštita od obrnutog polariteta | za sve električne priključke |
| Električni priključak | 4-polni M12x1 Utikač |
| Izvedbena veličina | M18x1 |
| Vrsta montaže | sa sigurnosnom maticom |
| Moment zatezanja | 20 Nm |
| Težina proizvoda | 57 g |
| Materijal za kućište | Mesing kromiran |
| Materijal spojne matice | Mesing kromiran |
| Prikaz uklopnog stanja | LED žuta |

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|------------------------------|
| Indikator rezerve funkcije | LED zelena |
| Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela | -5 °C...55 °C |
| Klasa zaštite | IP65 IP67 |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |