


Refleksna fotočelija SOEG-RSP-M18-PS-S-2L

Broj artikla: 537699

FESTO

s polariziranim svjetlom, okrugla izvedba



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	okruglo
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Mjerna veličina	Pozicija
Princip mjerenja	optoelektronsko
Postupak mjerenja	Refleksna fotočelija
Vrsta svjetla	crveno polarizirano
Doseg	2.000 mm
Temperatura okoline	-25 ... 55 °C
Uklopni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Tamno sklopni
Maks. uklopna frekvencija	1.000 Hz
Maks. izlazna struja	200 mA
Pad napona	≤ 2 V
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 36 V
Preostala valovitost	20 %
Struja praznog hoda	15 mA
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	3-polni M12x1 Utikači
Veličina	M18x1
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Pritezni moment	20 Nm
Težina proizvoda	53 g
Material housing	Mjed kromirano
Material of union nut	Mjed kromirano
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Indikacija funkcionalnih rezervi	LED zeleni
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 55 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L