


# Prijamnik SOEG-E-M18-NA-K-2L

Broj artikla: 537709

FESTO

okrugli oblik



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrijednost                           |
|--|--------------------------------------|
| Oblik  | okruglo                              |
| Odgovara normi   | EN 60947-5-2                         |
| Dozvola  | RCM Mark<br>c UL us - Listed (OL)    |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)                    | prema EU-EMV-smjernici               |
| Mjerna veličina  | Pozicija                             |
| Princip mjerenja                                       | optoelektronsko                      |
| Postupak mjerenja                                      | Jednosmjerna fotočelija<br>Prijamnik |
| Doseg  | 20.000 mm                            |
| Temperatura okoline                                    | -25 ... 55 °C                        |
| Uklopni izlaz  | NPN                                  |
| Funkcija sklopnog elementa                             | Antivalentno                         |
| Maks. uklopna frekvencija                              | 1.000 Hz                             |
| Maks. izlazna struja                                   | 200 mA                               |
| Pad napona   | ≤ 2 V                                |
| Otpornost na kratki spoj                               | u taktu                              |
| Područje pogonskog napona DC                           | 10 ... 36 V                          |
| Preostala valovitost                                   | 20 %                                 |
| Struja praznog hoda                                    | 10 mA                                |
| Zaštita od zamjene polova                              | za sve električne priključke         |
| Električni priključak                                  | 4-žilno<br>Kabel                     |
| Duljina kabla  | 2,5 m                                |
| Material cable sheath                                  | TPE-U(PUR)                           |
| Veličina   | M18x1                                |
| Vrsta pričvršćenja                                     | s kontramaticom                      |
| Pritezni moment  | 20 Nm                                |
| Težina proizvoda                                       | 115 g                                |
| Material housing                                       | Mjed<br>kromirano                    |
| Material of union nut                                  | Mjed<br>kromirano                    |
| Indikacija stanja sklapanja                            | LED žuti                             |
| Indikacija funkcionalnih rezervi                       | LED zeleni                           |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -5 ... 55 °C                         |
| Mehanička zaštita                                      | IP65<br>IP67                         |
| Klasa korozione otpornosti KBK                         | 1 - niska otpornost na koroziju      |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L                       |