



Refleksno svjetlosno tipkalo SOEG-RTH-Q30-PS-K-2L

Broj artikla: 537719
Proizvod u napuštanju

FESTO

s prigušenjem pozadine, izvedba u obliku bloka
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2020. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	Izvedba u bloku
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Mjerna veličina	Pozicija
Princip mjerenja	optoelektronsko
Postupak mjerenja	Refleksno svjetlosno tipkalo s prigušenjem pozadine
Vrsta svjetla	crveno
Doseg	15 ... 150 mm
Temperatura okoline	-25 ... 55 °C
Uklonni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Svijetlo sklopni
Maks. uklopna frekvencija	500 Hz
Maks. izlazna struja	200 mA
Pad napona	≤ 2 V
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 36 V
Preostala valovitost	20 %
Struja praznog hoda	25 mA
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	Kabel 3-žilno
Duljina kabla	2,5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Veličina	30x30x15 mm
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Težina proizvoda	75 g
Material housing	PBTP
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Indikacija funkcionalnih rezervi	LED zeleni
Mogućnosti namještanja	Potencijometar
Područje namještanja, donja granica	15 mm
Područje namještanja, gornja granica	150 mm
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 55 °C
Mehanička zaštita	IP65
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju