


Refleksna fotočelija SOEL-RSP-Q50-NA-S-3L

Broj artikla: 537768
Proizvod u napuštanju

FESTO

s polariziranim svjetlom, izvedba u bloku
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2020. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Oblik | Izvedba u bloku |
| Odgovara normi | EN 60947-5-2 |
| Dozvola | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-EMV-smjernici |
| Materijal - napomena | Bez bakra i PTFE-a |
| Mjerna veličina | Pozicija |
| Princip mjerenja | optoelektronsko |
| Postupak mjerenja | Refleksna fotočelija |
| Vrsta svjetla | Pulsirajući laser crveno 650 mm |
| Maks. svijetla mrlja | 15 mm kod dosega detekcije 8 m |
| Doseg | 0 ... 20.000 mm |
| Temperatura okoline | -20 ... 45 °C |
| Referentni materijal | Reflektor Ø 84 mm |
| Uklopni izlaz | NPN |
| Funkcija sklopnog elementa | Antivalentno |
| Maks. uklopna frekvencija | 2.500 Hz |
| Maks. izlazna struja | 200 mA |
| Pad napona | ≤ 2,4 V |
| Otpornost na kratki spoj | u taktu |
| Područje pogonskog napona DC | 10 ... 30 V |
| Preostala valovitost | 10 % |
| Struja praznog hoda | 40 mA |
| Zaštita od zamjene polova | za sve električne priključke |
| Električni priključak | Utikači M12x1 4-polno |
| Veličina | 50x50x17 mm |
| Vrsta pričvršćenja | s prolaznim provrtom |
| Težina proizvoda | 32 g |
| Material housing | ABS |
| Indikacija pogonske spremnosti | LED zeleni |
| Indikacija stanja sklapanja | LED žuti |
| Indikacija funkcionalnih rezervi | LED crveni (isklj) |
| Mogućnosti namještanja | Potencijometar |
| Područje namještanja, donja granica | 0 mm |
| Područje namještanja, gornja granica | 20.000 mm |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -5 ... 45 °C |
| Mehanička zaštita | IP67 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 4 - vrlo visoka otpornost na koroziju |
| Klasa laserske zaštite | 1 |