


# Pričvršćenje SMBZ-8-125/320

Broj artikla: 537808

FESTO

za beskontaktni prekidač s oblikom utor tipa 8 na cilindrima s poteznim sidrom.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	8
Oblik	za potezno sidro
Položaj ugradnje	proizvoljno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 120 °C
Pritezni moment	$\leq 0,5$ Nm
Težina proizvoda	14 g
Vrsta pričvršćenja	stegnuto
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material screws	visokolegirani čelik, nehrđajući