

Vakuummeter

VAM-63-V1/9-R1/4-EN

Broj artikla: 537814

FESTO

s pokaznom jedinicom bara i psi.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina, manometar	63
Položaj priključka	Stražnja strana centrična
Zasnovano na normi	DIN EN 837-1
Način brtvljenja na navojnom čepu	Oplaštenje
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Manometar s Bourdonovom cijevi
Pokazno područje [bara]	-1 ... 9 bar
Display range	0 ... 130 psi
Područje pokaza	-30 ... 0 inHg
Skala	Dvostruka skala bara (eksterno) Cola Hg (unutra) / psi (unutra)
Pogonski tlak	-1 ... 9 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Faktor trajnog opterećenja	0,75
Faktor izmjeničnog opterećenja	0,66
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	83 g
Klasa točnosti mjerenja	2,5
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Pneumatski priključak	R1/4
Material of threaded plug	Mjed
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	ABS
Material screen	PS