


Vod upravljanja KES-MC-1-SUB-9-5

Broj artikla: 537924
Proizvod u napuštanju

[odgovara za MTR-DCI-...](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Identifikacija kabela	Bez držača natpisne oznake
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	Sub-D
Električni spoj 1, broj pinova/žica	9
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	9
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, tip konektora	Kabel
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 2, broj pinova/žica	10
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	9
Područje pogonskog napona DC	0 ... 24 V
Duljina kabela	5 m
Svojstvo vodiča	prikladno za energetski lanac
Radius savijanja, fiksna instalacija kabela	≥ 28 mm
Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela	≥ 51 mm
Promjer kabela	6,8 mm
Struktura kabela	10x0,14 zaslonjeno
Nazivni presjek vodiča	0,14 mm ²
Krajevi žila	Pin terminal
Mehanička zaštita	IP54
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju