



Feldbus adapter FBA-PB-SUB-9-3XM12

Broj artikla: 537934
Proizvod u napuštanju

za spajanje na PROFIBUS.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Protokol	PROFIBUS
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utikači
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	Sub-D
Električni spoj 1, broj pinova/žica	9
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	7
Električni spoj 1, tip ugradnje	2 vijka 4-40 UNC
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice Ulazni spoj sabirnice (A), izlazni spoj sabirnice (B), napajanje sabirnice ©
Električni spoj 2, dizajn	rund (A), (B), (C)
Električni spoj 2, tip konektora	Utična spojnica (A), utičnica (B), utična spojnica ©
Električni spoj 2, kabelski izlaz	Ravno (A), (B), ©
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	M12x1 B(A),(B),M12x1 A(C)
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Duljina kabela	0,11 m
Promjer kabela	6 mm
Struktura kabela	7x0,14 zaslonjeno
Nazivni presjek vodiča	0,14 mm ²
Mehanička zaštita	IP67
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Material cable sheath	TPE-U(PUR)