

Precizni regulator tlaka

MS6-LRP-1/2-D5-A8

Broj artikla: 538024

FESTO

indirektno upravljani regulator, radni tlak do 4 bara.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---|
| Veličina | 6 |
| Serija | MS |
| Osiguranje aktiviranja | Okretni gumb s blokadom |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | predupravljani precizni membranski regulator |
| Funkcija kontrolera | Izlazni tlak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem |
| Pokaz tlaka | Priprema za G1/8 |
| Operating pressure MPa | 0,1 ... 1,4 MPa |
| Pogonski tlak | 1 ... 14 bar |
| Područje regulacije tlaka | 0,1 ... 4 bar |
| Maks. tlačna histereza | 0,02 bar |
| Protok sekundarnog odzračivanja | ≥ 650 l/min |
| Normalni nazivni protok | ≥ 3.000 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon nije moguć |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 1.000 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja prednje ploče Ugradnja vodova s priborom po izboru: |
| Pneumatski priključak 1 | G1/2 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/2 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aluminij |