


Spojni kabel NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE15

Broj dijela: 538222

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta montaže	4-40 UNC-2B
Težina proizvoda	370 g
Električni priključak 1	Utičnica Sub-D, 25-pinska
Električni priključak 2	otvoreni kraj, 15-žični
Nazivni radni napon DC	24 V
Duljina kabela	2.5 m
Kvaliteta upravljanja	Standard
Min. radijus savijanja kabela	90 mm
Promjer kabela	9 mm
Struktura kabela	15 x 0,34 mm ²
Klasa zaštite	IP65 IP67 u sastavljenom stanju
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...50 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Materijal omotača kabela	PVC
Materijal za kućište	PBT
Materijal spojne matice	PA
Materijalne brtve	TPE-O