


# Priključni vod NEBV-S1G25-K-5-N-LE15

Broj artikla: 538223

FESTO

za višepolni priključak na ventilski blok VTSB, sa Sub-D utikačem, 15-polnim.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta pričvršćenja	4-40 UNC-2B
Težina proizvoda	670 g
Električni priključak 1	Utičnica Sub-D, 25-pin
Električni priključak 2	Otvoreni završetak, 15 - žilni
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Duljina kabla	5 m
Svojstvo vodiča	Standard
Min. radijus savijanja kabla	90 mm
Promjer kabla	9 mm
Struktura kabla	15x0,34
Mehanička zaštita	IP65 IP67 u montiranom stanju
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 50 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Material cable sheath	PVC
Material housing	PBT
Material of union nut	PA
Material seals	TPE-O