


# Beskontaktni prekidač SIED-M12B-ZO-S-L

Broj artikla: 538273  
Proizvod u napuštanju

FESTO

s utikačem, ugradnja poravnana.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2024. Alternativni proizvod vidi  
Support Portal.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                            | Vrijednost   |
|-------------------------------------|--|
| Oblik                               | okruglo  |
| Odgovara normi                      | EN 60947-5-2   |
| Dozvola                             | RCM Mark<br>c UL us - Listed (OL)  |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-EMV-smjernici<br>prema EU-niski napon-smjernica   |
| Princip mjerenja                    | induktivno   |
| Nominalni uklopni razmak            | 2 mm   |
| Osiguran uklopni razmak             | 1,62 mm  |
| Faktori redukcije                   | Aluminij = 0,5<br>Nehrđajući čelik St 18/8 = 0,9<br>Bakar = 0,4<br>Mjed = 0,6<br>Čelik St 37 = 1,0 |
| Temperatura okoline                 | -25 ... 85 °C  |
| Točnost ponavljanja                 | 0,1 mm   |
| Uklopni izlaz                       | beskontaktno 2-žično   |
| Funkcija sklopnog elementa          | Isklopnik  |
| Histereza                           | 0,02 ... 0,44 mm   |
| Maks. uklopna frekvencija DC        | 1.200 Hz   |
| Maks. uklopna frekvencija AC        | 25 Hz  |
| Maks. izlazna struja                | 200 mA   |
| Pad napona                          | ≤ 8 V  |
| Najmanja struja tereta              | 5 mA   |
| Otpornost na kratki spoj            | ne   |
| Područje pogonskog napona AC        | 20 ... 265 V   |
| Područje pogonskog napona DC        | 20 ... 320 V   |
| Mrežna frekvencija                  | 50 Hz  |
| Struja praznog hoda                 | ≤ 1,5 mA   |
| Zaštita od zamjene polova           | za sve električne priključke   |
| Električni priključak               | 2-polno<br>M12x1<br>Utikači  |
| Veličina                            | M12  |
| Vrsta pričvršćenja                  | s kontramaticom  |
| Pritezni moment                     | 10 Nm  |
| Način ugradnje                      | poravnano  |
| Težina proizvoda                    | 20 g   |
| Material housing                    | Mjed<br>PA<br>poniklano  |
| Indikacija stanja sklapanja         | LED žuti   |
| Mehanička zaštita                   | IP67   |
| Klasa korozione otpornosti KBK      | 1 - niska otpornost na koroziju  |
| PWIS conformity                     | VDMA24364-B2-L   |