



Prekidač blizine SIED-M18B-ZO-K-L

Broj dijela: 538282

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---------------------------------------|---|
| Konstrukcija | okruglo |
| Odgovara normi | EN 60947-5-2 |
| Odobrenje | RCM oznaka c UL us - Navedeno (OL) |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU EMC direktivi prema EU direktivi o niskom naponu |
| Princip mjerenja | induktivni |
| Nazivna uklopna udaljenost | 5 mm |
| Osigurana uklopna udaljenost | 4.05 mm |
| Faktori redukcije | Aluminij = 0,4 Plemeniti čelik St 18/8 = 0,7 Bakar = 0,3 Mjed = 0,4 Čelik St 37 = 1,0 |
| Temperatura okoline | -25 °C...85 °C |
| Točnost ponavljanja | 0.15 mm |
| Uklopni izlaz | beskontaktni 2-žični |
| Funkcija sklopnog elementa | otvarač |
| Histereza | 0.04 mm...1.15 mm |
| Maks.preklopna frekvencija DC | 490 Hz |
| Maks.preklopna frekvencija AC | 25 Hz |
| Maksimalna izlazna struja | 300 mA |
| Pad napona | 8 V |
| Minimalna struja opterećenja | 5 mA |
| Snaga kratkog spoja | ne |
| Područje pogonskog napona AC | 20 V...265 V |
| Područje pogonskog napona DC | 20 V...320 V |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Struja bez opterećenja | 1.5 mA |
| Zaštita od obrnutog polariteta | za sve električne priključke |

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|------------------------------|
| Električni priključak | 2-žični kabel |
| Duljina kabela | 2.5 m |
| Materijal omotača kabela | TPE-U (PUR) |
| Materijal izolacijske čahure | PVC |
| Izvedbena veličina | M18 |
| Vrsta montaže | sa sigurnosnom maticom |
| Moment zatezanja | 30 Nm |
| Vrsta instalacije | Ispiranje |
| Težina proizvoda | 110 g |
| Materijal za kućište | Mesing PA poniklane |
| Prikaz uklopnog stanja | LED žuta |
| Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela | -5 °C...50 °C |
| Klasa zaštite | IP67 |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Odabir dodatnih informacija senzora | For DC and AC voltage |
| Električni izlaz | beskontaktni 2-žični |
| Odabir verzije senzora | Standard |