


Prigušivač zvuka UOM-3/8

Broj artikla: 538433

FESTO

za vakuumske usisne sapnice.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Način brtvljenja na navojnom čepu	bez brtve
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Prigušivač zvuka otvoren
Pogonski tlak, vakuumska usisna sapnica	0 ... 8 bar
Operating pressure of vacuum generator	0 ... 0,8 MPa 0 ... 116 psi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Težina proizvoda	22,7 g
Pneumatski priključak	G3/8
Material of silencer insert	PU-pjena
Material of threaded plug	POM
Material housing	POM
Material inner tube	Aluminijska legura za gnječenje