



Prigušivač zvuka-proširenje UOMS-1/4

Broj artikla: 538436

FESTO

za daljnje smanjivanje razine buke mogu se utaknuti do četiri prigušna elementa jedan na drugi.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Način brtvljenja na navojnom čepu	bez brtve
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Prigušivač zvuka otvoren
Pogonski tlak, vakuumska usisna sapnica	0 ... 8 bar
Operating pressure of vacuum generator	0 ... 0,8 MPa 0 ... 116 psi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	s uskakanjem
Težina proizvoda	8,6 g
Material of silencer insert	PU-pjena
Material of threaded plug	POM
Material housing	POM
Material inner tube	Aluminijska legura za gnječenje