



Senzor protoka SFE3-F050-L-WQ6-2NB-K1

Broj artikla: 538526

FESTO

sa zaslonom



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Dozvola | C-Tick |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-EMV-smjernici |
| Materijal - napomena | Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom |
| Mjerno područje protoka, početna vrijednost | 0,5 l/min |
| Mjerno područje protoka, završna vrijednost | 5 l/min |
| Pogonski tlak | -0,7 ... 7 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Dušik |
| Temperatura medija | 0 ... 50 °C |
| Temperatura okoline | 0 ... 50 °C |
| Točnost FS | 5 %FS |
| Uklopni izlaz | 2xNPN |
| Sklopna funkcija | Komparator prozora Komparator vrijednosti praga |
| Funkcija sklopnog elementa | Isklopnik Uklopnik |
| Ponovljivost, sklopna veličina FS | 1 % |
| Uklopno vrijeme | 50 ms |
| Analogni izlaz | 1 - 5 V |
| Otpor tereta | > 50 kOhm |
| Područje pokaza | 0,5 ... 5 l/min |
| Područje pogonskog napona DC | 12 ... 24 V |
| Električni priključak | Kabel |
| Duljina kabla | 1 m |
| Informacija o materijalu, plašt kabla | PVC |
| Vrsta pričvršćenja | s prolaznim provrtom |
| Položaj ugradnje | okomito vodoravno |
| Pneumatski priključak | QS-6 |
| Težina proizvoda | 70 g |
| Informacija o materijalu, kućište | PA |
| Vrsta pokaza | 3 1/2-znamenkasti alfanumerički |
| Mehanička zaštita | IP40 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |