


Senzor protoka SFET-F500-L-W18-B-K1

Broj artikla: 538533

FESTO

Prijenosnik protoka.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dozvola	C-Tick
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom
Mjerno područje protoka, početna vrijednost	5 l/min
Mjerno područje protoka, završna vrijednost	50 l/min
Pogonski tlak	-0,7 ... 7 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Dušik
Temperatura medija	0 ... 50 °C
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Uklopno vrijeme	50 ms
Analogni izlaz	1 - 5 V
Greška linearosti FS	5 %
Ponovljivost, analogna veličina FS	3 %
Otpor tereta	50 kOhm
Područje pogonskog napona DC	12 ... 24 V
Električni priključak	Kabel
Duljina kabla	1 m
Informacija o materijalu, plašt kabla	PVC
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Položaj ugradnje	okomito vodoravno
Pneumatski priključak	Unutarnji navoj G1/8
Težina proizvoda	90 g
Informacija o materijalu, kućište	Aluminij PA
Indikacija pogonske spremnosti	LED
Mehanička zaštita	IP40
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju