

# Ispust kondenzata

## PWEA-AP-3D

Broj artikla: 538678

FESTO

za vanjsku prigradnju, s neovisnim električnim upravljanjem.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                      | Vrijednost                                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Način aktiviranja                             | električno                                   |
| Položaj ugradnje                              | okomito +/- 5°                               |
| Ručno pomoćno aktiviranje                     | s dodiranjem                                 |
| Ispust kondenzata                             | potpuno automatski                           |
| Konstruktivna struktura                       | eksterno, električno, potpuno automatski     |
| Mjerna veličina                               | Stanje punjenja                              |
| Funkcija ventila                              | zatvoreno<br>3/2<br>monostabilno             |
| Elementi za posluživanje                      | Tipkovnica s folijom<br>s ispitnom tipkom    |
| Indikacija pogonske spremnosti                | LED                                          |
| Indikacija stanja uklapanja                   | LED                                          |
| Pogonski tlak                                 | 0,8 ... 16 bar                               |
| Alarmni izlaz                                 | s kontaktom                                  |
| Nazivni pogonski napon DC                     | 24 V                                         |
| Nazivni kapacitet ispusta kondenzata          | 2 W                                          |
| Pogonski medij                                | Komprimirani zrak                            |
| Klasa korozione otpornosti KBK                | 2                                            |
| Temperatura ležaja                            | -10 ... 60 °C                                |
| Temperatura medija                            | 1 ... 60 °C                                  |
| Mehanička zaštita                             | IP65<br>prema IEC 60529                      |
| Klasa zaštite                                 | III                                          |
| Temperatura okoline                           | 1 ... 60 °C                                  |
| Težina proizvoda                              | 700 g                                        |
| Električni priključak                         | Utikači<br>M12x1<br>5-polno<br>okrugli oblik |
| Vrsta pričvršćenja                            | Ugradnja vodova                              |
| Priključak ispusta kondenzata                 | PK-8                                         |
| Pneumatski priključak                         | G1/2                                         |
| Informacija o materijalu, spremnik kondenzata | Aluminijska legura za gnječenje              |
| Materijal - napomena                          | Bez bakra i PTFE                             |
| Informacija o materijalu, kućište             | Plastika                                     |