

# Ispust kondenzata

## PWEA-AC-6A

Broj artikla: 538679

FESTO

za vanjsku prigradnju, s neovisnim električnim kontrolerom.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Ručno pomoćno aktiviranje	s dodiranjem
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	eksterno, električno, potpuno automatski
Mjerna veličina	Stanje punjenja
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Elementi za posluživanje	Tipkovnica s folijom s ispitnom tipkom
Indikacija pogonske spremnosti	LED
Indikacija stanja sklapanja	LED
Pogonski tlak	0,8 ... 16 bar
Alarmni izlaz	s kontaktom
Nazivni pogonski napon AC	115 V
Nazivni kapacitet ispusta kondenzata	2 VA
Mrežna frekvencija	50 ... 60 Hz
Dozvola	C-Tick
KC mark	KC-EMV
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-niski napon-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	1 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Klasa zaštite	III
Temperatura okoline	1 ... 60 °C
Težina proizvoda	700 g
Električni priključak	Vijčana stezaljka
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak ispusta kondenzata	PK-8
Pneumatski priključak	G1/2
Material of condensate reservoir	Aluminijska legura za gnječenje
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Plastika