

# Zaporni ventil MS4-EE-1/8-V230-S

Broj artikla: 538727

FESTO

električno, s prigušivačem zvuka, smjer protoka slijeva nadesno



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Način aktiviranja	električno
Funkcija odlaznog zraka	ne prigušuje se
Ručno pomoćno aktiviranje	s uskakanjem s dodišom
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Vrsta upravljanja	predupravljano
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Pogonski tlak	4 ... 10 bar
C vrijednost	4,5 l/sbar
b-vrijednost	0,5
Normalni nazivni protok	1.000 l/min
Trajanje uključenosti	100%
Parametri svitka	230V AC
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja vodova s priborom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Težina proizvoda	0,289 g
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/4
Opskrba zrakom upravljanja	interno
Električni priključak	Utikači četverokutni oblik prema DIN EN 175301-803 Dizajn C
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni ljev