

# Vodeća osovina FDG-25- -ZR-RF

Broj artikla: 538791

FESTO



Prikaz primjera



## Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	25
Hod	1 ... 5.000 mm
Rezerva hoda	86 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Vodilica s kotačićima
Konstruktivna struktura	Vodilica
Maks. ubrzanje	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Maks. brzina	$\leq 10 \text{ m/s}$
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Momenti površina 2. stupnja lx	594,7E+03 mm <sup>4</sup>
Momenti površina 2. stupnja ly	237,2E+03 mm <sup>4</sup>
Maks. sila Fy	150 N
Maks. sila Fz	150 N
Maks. moment Mx	7 Nm
Sila posmaka	5 ... 12 N
Prirast težine po 10 mm hoda	29,2 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom
Material cover cap	PA
Material guide rail	Čelik
Material of guide component	Čelik
Material housing	Aluminij eloksirano