

Vodeća osovina FDG-63- -ZR-RF

Broj artikla: 538793

FESTO



Prikaz primjera



Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	63
Hod	1 ... 5.000 mm
Rezerva hoda	244 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Vodilica s kotačićima
Konstruktivna struktura	Vodilica
Maks. ubrzanje	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Maks. brzina	$\leq 10 \text{ m/s}$
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Momenti površina 2. stupnja Ix	16.640E+03 mm ⁴
Momenti površina 2. stupnja Iy	5.997E+03 mm ⁴
Maks. sila Fy	600 N
Maks. sila Fz	600 N
Maks. moment Mx	65 Nm
Sila posmaka	5 ... 30 N
Prirast težine po 10 mm hoda	138,4 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Material cover cap	PA
Material guide rail	Čelik
Material of guide component	Čelik
Material housing	Aluminij eloksirano