


Višepinski CPV10-VI-P4-M7-D

Broj dijela: 538812

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU direktivi o zaštiti od eksplozije (ATEX) |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK EX propisima prema UK RoHS propisima |
| Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU | EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Dc (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX) EPL Gc (IEC-EX) |
| Zaštita od eksplozije | Zona 1 (ATEX) Zona 1 (IEC-EX) Zona 1 (UKEX) Zona 2 (ATEX) Zona 2 (IEC-EX) Zona 21 (ATEX) Zona 21 (IEC-EX) Zona 21 (UKEX) Zona 22 (ATEX) Zona 22 (IEC-EX) |
| Tijelo za izdavanje certifikata | IECEx TUR 12.0002X TÜV 06 ATEX 7334 X TÜV 21 UKEX 7013 X |
| ATEX kategorija plina | II 2G |
| ATEX kategorija prašine | II 2D |
| Vrsta zaštite od paljenja Ex plin | Ex eb IIC Gb |
| Vrsta zaštite od paljenja Ex prašina | Ex tb IIIC Db |
| Temperatura okoline Ex | -10 °C ≤ Ta ≤ + 60 °C |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Težina proizvoda | 150 g |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalne brtve | NBR |
| Materijalna ploča | Wrought aluminium alloy |