

Multipol CPV10-VI-P8-M7-D


Broj artikla: 538814

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

za ventilski blok CPV.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX) |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK EX instructions To UK RoHS instructions |
| Odobrenje Ex-zaštite izvan EU | EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Dc (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX) EPL Gc (IEC-EX) |
| Mjesto izdavanja certifikata | IECEx TUR 12.0002X TÜV 06 ATEX 7334 X TÜV 21 UKEX 7013 X |
| ATEX kategorija plina | II 2G |
| ATEX kategorija prašine | II 2D |
| Ex vrsta zaštite od paljenja - plin | Ex eb IIC Gb |
| Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina | Ex tb IIIC Db |
| Ex temperatura okoline | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Težina proizvoda | 290 g |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno Bez halogena Free of copper |
| Material seals | NBR |
| Material plate | Aluminijska legura za gnječenje |