


Checkbox CHB-C-F

Broj artikla: 539076

FESTO

kompaktna izvedba



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija brojanja	da
Mehanička zaštita	IP64
Priključak za kodirnik	prema specifikaciji RS 485
Izlazi	Dio dobar i ispravno orijentiran Dio dobar, ali pogrešno orijentiran Dio pogrešan Upravljanje dobavnim uredajem Upravljanje trakom / pogonski spremno Dojava statusa "Upozorenje" Izlaz greške Dostignuto stanje brojila PLC_Power
Ulazi	Senzor uspora 1 Senzor uspora 2 Camera - Enable Vanjska greška Counter Reset Vanjski start Vanjski senzor Blokada tipke Type Select 0 Type Select 1
Maks. broj različitih orijentiranja po memoriji tipova	8
Maks. broj memorija tipova	16
Predizbor količine	Software CheckKon
Opseg brojanja	1 - 2 Mrd.
Osigurač interni	8 A rastalni osigurač
Elektronsko ograničenje izlaza	700 mA
Maks. ukupna struja na priključku PLC	1 A
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Primljena struja kod neopterećenih izlaza	750 mA
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 15 %
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Uvjeti okoline	suho Zaslanjanje od ekstremnih utjecaja stranog svjetla što je moguće čišći zrak okoline
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Težina proizvoda	2.500 g
Rezolucija kamere	4/100 mm
Vrijeme osvjetljenja	128 ... 1.024 µs
Radni razmak	95 ... 99 mm
Vidno polje	42 - 45 mm
Sučelje dijagnosticiranja	RS232 sučelje 115 Kbaud M12x1 4-polno
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE