


Spojni vod NEBV-S1W37-E-5-LE26

Broj artikla: 539244

FESTO

za višepolni priključak na ventilski blok VTSA i VTSA-F, za maks. 22 ventilska svitka, sa Sub-D utičnicom, 26-polnom, prikladnom za energetski lanac.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Područje primjene	Samo za multi-pinski utični priključak ventilskog bloka VTSA/VTSA-F
Odgovara normi	DIN 47100
Identifikacija kabela	S držačem natpisne oznake
Težina proizvoda	1.006 g
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Kutni
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	Sub-D
Električni spoj 1, broj pinova/žica	37
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	26
Električni spoj 1, tip ugradnje	3x vijak M4
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, tip konektora	Kabel
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 2, broj pinova/žica	26
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	26
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	2 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	1 kV
Duljina kabela	5 m
Svojstvo vodiča	Suitable for energy chains
Uvjeti ispitivanja kabela	Uvjeti ispitivanja na upit
Radius savijanja, fiksna instalacija kabela	≥ 42 mm
Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela	≥ 104 mm
Promjer kabela	10,4 mm
Struktura kabela	26x0,34
Nazivni presjek vodiča	0,34 mm ²
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Boja, kabelski plašt	sivo
Material housing	PA
Material insulation	PVC