


# Okretni razdjelnik GF-1/8-2

Broj artikla: 539287

FESTO

Višestruki okretni provod, 2 odvojena ulaza i izlaza.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	6 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Normalni nazivni protok 1.1-2.1	720 l/min
Normalni nazivni protok 1.2-2.2	1.050 l/min
Maks. brzina vrtnje	300 1/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Use 5 µm filter when operating with water Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno