


Okretni razdjelnik GF-1/4-1/8

Broj artikla: 539291

FESTO

Jednostavni okretni provod, 1 ulaz - 4 izlaza
Sila aktiviranja ovisi o startnoj visini.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Nazivni promjer | 8 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi |
| Normalni protok 1-2.1 (6->0) | 1.730 l/min |
| Normalni protok 1-2.X otvoreno (6->0) | 4.050 l/min |
| Maks. brzina vrtnje | 3.000 1/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::-] Water (liquid, free of ice) |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Use 5 µm filter when operating with water Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 80 °C |
| Maks. pritezni moment | 2,8 Nm |
| Nazivni moment pritezanja | 1,65 Nm |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja | ± 20 % |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/8 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |