



# Beskontaktni prekidač SMT-8F-PS-24V-K0,3-M5D

broj artikla: 539493

FESTO

električno, beskontaktno, PNP, za pogone sa senzorskim utorom 8,  
montaža odozgo, s utikačem M5.



## Tehnički podaci

Obilježje	Vrijednost
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Sklopni izlaz	PNP/NPN
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Maks. izlazna struja	100 mA
Duljina kabla	0,3 m
Električni priključak	Kabel s utikačem M5x0,5
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Zasnovano na normi	DIN EN 60947-5-2
Oblik	za T utor
Položaj ugradnje	proizvoljno
Otpornost na kratki spoj	da
Mjerna veličina	Pozicija
Princip mjerenja	magnetootporno
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Isklopno vrijeme	7 ms <math>x \leq 11 \text{ ms}</math>
Uklopno vrijeme	0,5 ms
Induktivni zaštitni spoj	ugrađeno
Maks. sklopna snaga DC	3 W
Preostala struja	0,1 mA
Preostala valovitost	10 %
Pad napona	1,8 V
Otpornost na preopterećenje	postoji
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-niski napon-smjernica
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 60 °C
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Dozvola	c UL us - Listed (OL) C-Tick
Pritezni moment	0,6 Nm
Min. radijus savijanja kabla	30 mm
Težina proizvoda	10 g
Mogućnost reprodukcije sklopne veličine	+/- 0,1 mm
Odlazni smjer, priključak	uzduž
Tip kabla	LiFY11Y
Način pričvršćenja	stegnuto u T utoru
Boja kućišta	crno
Boja kablenskog plašta	sivo
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Materijal - informacija, kućište	PA
Informacija o materijalu, izolacijski tuljak	PVC
Materijal - informacija, plašt kabla	PUR
Werkstoffinformation Steckkontakte	Mjed pozlaćeno