


# Beskontaktni prekidač SME-10F-DS-24V-K0,3L-M5D

Broj artikla: 539494

FESTO

električno, s Reedovim kontaktom, za pogone sa senzorskim utorom 10, montaža odozgo, s utikačem M5.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	za kružni utor
Zasnovano na normi	DIN EN 60947-5-2
Dozvola	c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-niski napon-smjernica
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Mjerna veličina	Pozicija
Princip mjerenja	magnetični Reed
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Uklopni izlaz	s kontaktom
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Ponovljivost sklopne vrijednosti	+/- 0,1 mm
Uklopno vrijeme	0,5 ms
Isklopno vrijeme	30 μs
Maks. izlazna struja	500 mA
Maks. uklopna snaga AC	10 VA
Maks. uklopna snaga DC	10 W
Otpornost na kratki spoj	ne
Područje pogonskog napona AC	10 ... 30 V
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Zaštita od zamjene polova	ne
Električni priključak	Kabel s utikačem M5x0,5
Odlazni smjer, priključak	uzduž
Informacija o materijalu, utični kontakti	Mjed pozlaćeno
Duljina kabla	0,3 m
Boja, kabelski plašt	sivo
Tip kabla	LiFY11Y
Informacija o materijalu, plašt kabla	PUR
Informacija o materijalu, izolacijski tuljak	PVC
Min. radijus savijanja kabla	24 mm
Vrsta pričvršćenja	stegnuto u kružnom utoru
Pritezni moment	0,4 Nm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	5 g
Boja, kućište	crno
Informacija o materijalu, kućište	PA
Indikacija stanja uklapanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67