


Spojni vod NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE3

Broj artikla: 539508

FESTO

za cilindarske sklopke, prijenosnici pozicije, tlačne sklopke, Flow-senzori, optički i induktivni senzori .



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Svojstvo vodiča	prikladno za energetski lanac
Područje pogonskog napona AC	30 V
Područje pogonskog napona DC	30 V
Strujna opteretivost	1,7 A
Stupanj onečišćenja	3
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Maks. pritezni moment, utičnica	0,3 Nm
Min. radijus savijanja kabela	30 mm
Krajevi žila	Tuljak završetka žile
Električni priključak	Utičnica ravna / kabel M5x0,5 / otvoreni kraj 4-polno / 3-žilno
Struktura kabela	3x0,14
Promjer kabela	2,9 mm
Duljina kabela	5 m
Tip kabela	LiFY11Y
Nazivni presjek vodiča	0,14 mm ²
Vrsta pričvršćenja	s narovašenom maticom sa slijepom maticom
Boje, žice	plavo smeđe crno
Boja, kućište	crno
Boja, kabelski plašt	sivo
Informacija o materijalu, slijepa matica	Mjed poniklano
Informacija o materijalu, kućište	TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, plašt kabela	TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, utični kontakti	Mjed pozlačeno