


Spojni vod NEBU-M5G4-K-1-Q3-M8G3

Broj artikla: 539510

FESTO

za cilindarske sklopke, prijenosnici pozicije, tlačne sklopke, Flow-senzori, optički i induktivni senzori .



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Svojstvo vodiča	prikladno za energetski lanac
Područje pogonskog napona AC	30 V
Područje pogonskog napona DC	30 V
Strujna opteretivost	1,7 A
Stupanj onečišćenja	3
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Maks. pritezni moment, utičnica	0,3 Nm
Maks. pritezni moment, utikač	0,3 Nm
Min. radijus savijanja kabela	30 mm
Električni priključak	4-polno / 3-polno M5x0,5 / M8x1 Utikač ravni / utičnica ravna
Struktura kabela	3 x 0,14 mm ²
Promjer kabela	2,9 mm
Duljina kabela	1 m
Tip kabela	LiFY11Y
Nazivni presjek vodiča	0,14 mm ²
Vrsta pričvršćenja	s narovašenom maticom sa slijepom maticom
Boja, kućište	crno
Boja, kabelski plašt	sivo
Informacija o materijalu, slijepa matica	Mjed poniklano
Informacija o materijalu, kućište	TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, plašt kabela	TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, utični kontakti	Mjed pozlačeno