


# Blok podnožja CPPSC1-PRS-2-5-MP

Broj artikla: 539902  
Proizvod u napuštanju

FESTO

za ventilski blok CPA-SC.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2014. Alternativni proizvod vidi  
Support Portal.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	10,5 mm
Odvajanje tlačnih zona	1 i 3 i 5
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mjesta	2
Ventilsko mjesto - označavanje	Pločica
Pogonski tlak	10 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Težina proizvoda	430 g
Ventilsko sučelje, električno	3-polni
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	s prolaznim provrtom sa H - profilom
Vrsta pričvršćenja	po izboru: s prolaznim provrtom sa H - profilom
Priključak, upravljački pomoćni zrak 12/14	M5
Priključak, otvor za disanje	M5
Priključak, upravljački odlazni zrak 82	M5
Priključak, upravljački odlazni zrak 82/84	M5
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Pneumatski priključak 5	G1/8
Informacija o materijalu, priključna ploča	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano