


Zakretno pričvršćenje SBN-40

Broj artikla: 539925

FESTO

odgovara za okrugle cilindre DSNU/ESNU, montaža na ležajnom ili završnom poklopcu dozvoljena.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	40
Položaj ugradnje	proizvoljno
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 90 °C
Težina proizvoda	593 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material mounting ring	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material mounting	Čelik pocinčan
Material mounting pin	Čelik pocinčan
Material bearing	Bronca
Material screws	Čelik, pocinčan
Material bracket	Čelik