



Podnožje regulatora tlaka LRB-1/4-DB-7-O-K2-MINI

Broj artikla: 540040
Proizvod u napuštanju

FESTO

Kombinacija od 2, 3, 4 ili 5 direktno upravljanih ventilskih regulatora tlaka na P-podnožju, bez manometra.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2024. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Mini
Seriya	DB
Osíuranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	na P-podnožju direktno upravljani klipni regulacioni ventil
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem s karakteristikom povratne struje
Operating pressure MPa	0,15 ... 1 MPa
Pogonski tlak	1,5 ... 10 bar
Područje regulacije tlaka Mpa	0,05 ... 0,7 MPa
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Područje regulacije tlaka psi	7 ... 100 psi
Maks. tlačna histereza	0,5 bar
Normalni nazivni protok	≥ 1.000 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	500 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/4
Material of plug screw	Čelik pocinčano
Material spacer pin	Aluminijska legura za gnječenje
Material manifold	Aluminijska legura za gnječenje
Material sealing ring	PVC
Material seals	NBR
Material housing	PA ojačan