



Ploča regulatora VABF-S4-1-R4C2-C-10

Broj artikla: 540166

FESTO

za ventilski blok VTSA i VTSA-F, standardna slika priključka prema 15407-2, do maks. 10 bara.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	26 mm
Zasnovano na normi	ISO 15407-2
Položaj ugradnje	proizvoljno
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem
Naknadni izbor, manometar	moгуće
Operating pressure MPa	1 MPa
Pogonski tlak	10 bar
Područje regulacije tlaka Mpa	0,2 ... 0,85 MPa
Područje regulacije tlaka	2 ... 8,5 bar
Područje regulacije tlaka psi	29 ... 123,25 psi
Ulazni tlak 1	0,5 ... 10 bar
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4
Medij upravljanja	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	692 g
Vrsta pričvršćenja, ulančavanje po visini	na ploči za ulančavanje na ploči za pojedinačni priključak
Priključak manometra	sa štipaljkom za držanje
Material control panel	PA
Material regulator housing	Aluminijski tlačni lijev