


Motorska prirubnica EAMF-A-28A/30A-40A

Broj artikla: 540301

FESTO

za elektromehanički pogon sa servomotorom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Cod sučelja, Motor in	40A
Kod sučelja, kućište spojke	28A 30A
Materijal - napomena	RoHS sukladno