


Sabirničko prispajanje SPC200-COM-DN2

Broj artikla: 540305

FESTO

omogućuje navođenje preko Feldbus DeviceNet s varijantama protokola DeviceNet Ullzl ili DeviceNet Profil.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Broj izlaza kod selekcije sloga	2 byte
Broj izlaza kod starta/stopa	2 ... 8 byte
Broj ulaza kod selekcije sloga	4 byte
Broj ulaza kod starta/stopa	2 ... 8 byte
podržane vrste pogona	Start/Stop Biranje seta
Funkcionalne karakteristike	Čitanje i pisanje ulaza/izlaza Čitanje i pisanje svih registara programa Čitanje stvarnih pozicija Digitalno zadavanje zadane vrijednosti
Sastav uređaja	DeviceNet prispajanje
Potpورا konfiguracije	EDS datoteka
Dijagnoza specifična za uređaj	preko statusnog bajta preko WinPISA
Opskrba naponom Feldbus DC	11 ... 30 V
Tipična primljena struja, uvlačenje	50 mA
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	80 g
Područje adresiranja Feldbus sučelja	0 ... 63 °C
Izvedba Feldbus sučelja	Varijante protokola: Device Net Ullzl i Device Net Profil galvansko razdvajanje Layer 1 prema ISO/DIS 11898 Standardna visoka brzina do 1 Mbit Layer 2 prema CAN specifikaciji V2.0 Device Net Release 2.0 125, 250, 500 kBaud
Električni priključak, Feldbus sučelje	Stezna letva 5-polno Open style:
LED-pokaz specifičan za proizvod	Indikacija modulnog i mrežnog stanja
Mjesto ugradnje	od 3 na više
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom