



# Feldbus adapter FBA-CO-SUB-9-M12

Broj artikla: 540324

FESTO

za spajanje na CANopen ili Device Net.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Protokol	CANopen DeviceNet
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	Sub-D
Električni spoj 1, broj pinova/žica	9
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	6
Električni spoj 1, tip ugradnje	2x screw 4-40 UNC-2A
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, dizajn	okruglo
Električni spoj 2, tip konektora	Utikači
Električni spoj 2, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	M12x1, A-coded u skladu s EN 61076-2-101
Električni spoj 2, broj pinova/žica	5
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	5
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Duljina kabla	0,1 m
Promjer kabla	6,3 mm
Struktura kabla	4x0,34 zaslonjeno
Nazivni presjek vodiča	0,34 mm <sup>2</sup>
Mehanička zaštita	IP67
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Material cable sheath	TPE-U(PUR)