


Ugradbeni komplet manometra DPA-40-16-MA-SET

Broj artikla: 540782

FESTO

za tlačni buster



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Odgovara normi | EN 837-1 |
| Nazivna veličina, manometar | 27 |
| Konstruktivna struktura | Manometar s Bourdonovom cijevi |
| Vrsta pričvršćenja | s vanjskim navojem |
| Pogonski tlak | 16 bar |
| Klasa točnosti mjerenja | 4 |
| Mehanička zaštita | IP43 |
| Temperatura okoline | 5 ... 60 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Pneumatski priključak | R1/8 |
| Težina proizvoda | 16 g |