


Pogonska jedinica s kuglastim ventilom VZPR-BPD-22-R212

Broj dijela: 540874

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-smjerni kuglasti ventil Zakretni pogon
Vrsta aktiviranja	električni pneumatski
Položaj montaže	po želji
Vrsta montaže	CNOMO s unutarnjim navojem
Priključak za armaturu	Rp2 1/2
Indikator položaja prekidača	Smjer gumba = smjer protoka
Nazivna veličina DN	63
Pogon radnog tlaka	1 bar...8.4 bar
Ventil nazivnog tlaka PN	25
Srednja temperatura	-20 °C...150 °C
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Težina proizvoda	7300 g
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji