

Ventil za uključivanje/isključivanje MS4-EM1-1/4-Z

Broj dijela: 541261

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Konstruktivna struktura | Okretni klizač |
| Vrsta aktiviranja | ručno |
| Ispušna funkcija | ne može se prigušiti |
| Vrsta poreza | izravno |
| Funkcija ventila | 3/2 bistabilan |
| Radni tlak | 0 bar...14 bar |
| C vrijednost | 9 l/sbar |
| b vrijednost | 0.39 |
| Normalni nazivni protok | 2200 l/min |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Srednja temperatura | -10 °C...60 °C |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Kvaliteta hrane | pogledajte proširene informacije o materijalu |
| Vrsta montaže | neobavezno: Instalacija linije s priborom |
| Položaj montaže | po želji |
| Smjer strujanja | nije reverzibilan |
| Težina proizvoda | 0,19 kg |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4 |
| Materijalne brtve | TPE-U (PU) |
| Materijal za kućište | Lijevani aluminij |