

# Zaporni ventil MS6N-EM1

Broj artikla: 541301

FESTO

S NPT navojem



## Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	Okretni zasun
Način aktiviranja	ručno
Funkcija odlaznog zraka	ne prigušuje se
Vrsta upravljanja	direktno
Funkcija ventila	3/2 bistabilan
Pogonski tlak	0 ... 18 bar
Normalni nazivni protok	3.000 ... 8.700 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Materijal - napomena	RoHS sukladno
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Položaj ugradnje	proizvoljno
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Pneumatski priključak 3	1/2 NPT
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Aluminijski tlačni ljev