

Spojni vod NEBU-M12W5N-K-5-LE3

Broj artikla: 541368

FESTO

za cilindarske sklopke, prijenosnici pozicije, tlačne sklopke, Flow-senzori, optički i induktivni senzori .



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Odgovara normi | Temeljne boje i brojevi priključaka prema EN 60947-5-2 EN 61076-2-101 |
| Indikacija pogonske spremnosti | LED zeleni |
| Indikacija stanja sklapanja | LED žuti za NPN uklopnik |
| Identifikacija kabela | with 2x label holders |
| Težina proizvoda | 130 g |
| Električni spoj 1, funkcija | Strana Fieldbus uređaja |
| Električni spoj 1, dizajn | okruglo |
| Električni spoj 1, tip konektora | Utičnica |
| Električni spoj 1, kabelski izlaz | Kutni |
| Električni spoj 1, tehnologija spajanja | M12x1, A-coded u skladu s EN 61076-2-101 |
| Električni spoj 1, broj pinova/žica | 5 |
| Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice | 3 |
| Električni spoj 1, tip ugradnje | Zakretno zabravljenje |
| Električni spoj 2, funkcija | Strana upravljačke jedinice |
| Električni spoj 2, tip konektora | Kabel |
| Električni spoj 2, tehnologija spajanja | otvoreni kraj |
| Električni spoj 2, broj pinova/žica | 3 |
| Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice | 3 |
| Područje pogonskog napona DC | 10 ... 30 V |
| Strujna opteretivost kod 40°C | 4 A |
| Čvrstoća na udarno naprezanje | 0,8 kV |
| Duljina kabla | 5 m |
| Svojstvo vodiča | Standard |
| Uvjeti ispitivanja kabela | Čvrstoća na izmjenično savijanje prema Festo normi, uvjeti ispitivanja na upit Uvjeti ispitivanja na upit Energy chain: > 5 million cycles, bending radius 75 mm |
| Radius savijanja, fiksna instalacija kabela | 12 mm |
| Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela | 39 mm |
| Promjer kabela | 3,8 mm |
| Odstupanje promjera kabela | ± 0,1 mm |
| Struktura kabla | 3x0,25 |
| Nazivni presjek vodiča | 0,25 mm ² |
| Mehanička zaštita | IP65 IP68 IP69K |
| Opaska o stupnju zaštite | u montiranom stanju |
| Posebne karakteristike | postojano na ulje |
| Temperatura okoline | -25 ... 70 °C |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -5 ... 70 °C |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | in accordance with EU RoHS directive |

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno Bez halogena Bez estera fosforne kiseline |
| Stupanj onečišćenja | 3 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Boja, kabelski plašt | sivo |
| Material housing | TPE-U(PUR) |
| Boja, kućište | crno |
| Material screw-type lock | Poniklani mesing |
| Material seals | NBR |
| Material electrical contact | Pozlaćena bakrena slitina |
| Material insulation | PP |