


Međupozicijski modul DADM-DGC-32-A

Broj artikla: 541701

FESTO

za linearni pogon DGC i DGCI.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	32
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Operating pressure MPa	0,25 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	2,5 ... 8 bar
Operating pressure	36,25 ... 116 psi
Maks. naletna brzina	3 m/s
Maks. vrijeme zakretanja	100 ms
Točnost ponavljanja	0,02 mm
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	530 g
Vrsta pričvršćenja	pritegnuto na cilindar DGC
Pneumatski priključak	QS-4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material stop screw	Čelik pocinčano
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material lever	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material clip	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material nut	Čelik pocinčano
Fino dotjerivanje	2 mm
Način funkcioniranja	dvoradno