


Uređaj za posluživanje FED-40

Broj artikla: 541998
Proizvod u napuštanju

FESTO

Indikacija i uređaj za posluživanje s LCD grafičkim zaslonom za priključak na SPS sustave, 4 funkcijske tipke.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dubina ugradnje	53 mm
Visina	109 mm
Duljina	149 mm
Maks. debljina prednje ploče	5 mm
Memorija korisnika	512 kByte
Broj LED-ova korisnika	5
Broj funkcijskih tipaka	4
Broj sustavnih tipaka	7
Alarmi	1.024
Broj LED-ova sustava	4
Pokaz	Monokromni LCD s osvijetljenjem pozadine
Veličina pokaza	4 x 20 znakova
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Rezolucija zaslona	120x32 Pixel
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Primljena struja kod nazivnog pogonskog napona	0,25 A
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 85 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP65 s prednje strane, IP20 sa stražnje strane
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Dozvola	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Težina proizvoda	1.000 g
PC-sučelje	RS232 Sub-D 15-polni Utikači
Sučelje programiranja	9,6 kBd
SPS-sučelje	RS232 Sub-D 15-polni Utikači
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Softver programiranja	FED Designer 6.06 ili viši
Odobrenje Ex-zaštite izvan EU	NEC 500 Class I, Div. 2