

# Kuglasta slavina VZBA-R14-63-32L-F0304-R

Broj artikla: 542005

FESTO

u izvedbi od nehrđajućeg čelika, 3-smjerna kuglasta slavina s unutarnjim navojem, L-provrt 90 stupnjeva, sa sučeljem ISO 5211za montažu na zakretne pogone DRD, DRE i DAPS.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	3-smjerna kuglasta slavina L-provrt
Način aktiviranja	mehanički
Princip brtvljenja	mekano
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Rp1/4
Indikacija sklopnog položaja	Smjer proreza = smjer protoka
Slika bušenja prirubnice	F03 F04
Unutarnji promjer	11,6 mm
Nazivni promjer DN	8
Ručno pomoćno aktiviranje	bez
Smjer strujanja	reverzibilno
Nazivni tlak armature	63
Moment aktiviranja	8 Nm
Pogonski medij	Inertni plinovi neutralne tekućine
Temperatura medija	-10 ... 140 °C
Protok Kv, L-provrt	4,5 m <sup>3</sup> /h
Tolerancija protoka Kv	+/- 20 %
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom
Informacija o materijalu, kućište	visokolegirani čelik, nehrđajući
Broj materijala kućišta	1.4408
Informacija o materijalu, brtve	PTFE
Informacija o materijalu, kugla	visokolegirani čelik, nehrđajući
Broj materijala kugle	1.4401
Informacija o materijalu, vratilo	visokolegirani čelik, nehrđajući
Broj materijala vratila	1.4401
Težina proizvoda	700 g
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-uređaji pod tlakom-smjernica
Klasa korozione otpornosti KBK	3