

Kuglasta slavina

VZBA-R114-63-32L-F0405-R

Broj artikla: 542015

FESTO

u izvedbi od nehrđajućeg čelika, 3-smjerna kuglasta slavina s unutarnjim navojem, L-provrt 90 stupnjeva, sa sučeljem ISO 5211za montažu na zakretne pogone DRD, DRE i DAPS.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	3-smjerna kuglasta slavina L-provrt
Način aktiviranja	mehanički
Princip brtvljenja	mekano
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Rp1 1/4
Indikacija sklopnog položaja	Smjer proreza = smjer protoka
Slika bušenja prirubnice	F04 F05
Unutarnji promjer	25 mm
Nazivni promjer DN	32
Ručno pomoćno aktiviranje	bez
Smjer strujanja	reverzibilno
Nazivni tlak armature	63
Moment aktiviranja	26 Nm
Pogonski medij	Inertni plinovi neutralne tekućine
Temperatura medija	-10 ... 140 °C
Protok Kv, L-provrt	19,6 m ³ /h
Tolerancija protoka Kv	+/- 20 %
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom
Informacija o materijalu, kućište	visokolegirani čelik, nehrđajući
Broj materijala kućišta	1.4408
Informacija o materijalu, brtve	PTFE
Informacija o materijalu, kugla	visokolegirani čelik, nehrđajući
Broj materijala kugle	1.4401
Informacija o materijalu, vratilo	visokolegirani čelik, nehrđajući
Broj materijala vratila	1.4401
Težina proizvoda	2.800 g
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-uređaji pod tlakom-smjernica
Klasa korozione otpornosti KBK	3