


Spojni vod

NEBU-M12G5-F-0.2-M12G4

Broj artikla: 542129

FESTO

za cilindarske sklopke, prijenosnici pozicije, tlačne sklopke, Flow-senzori, optički i induktivni senzori .



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	EN 61076-2-101
Položaj ugradnje	proizvoljno
Svojstvo vodiča	Standard
Indikacija sklopnog položaja	ne
Strujna opteretivost	4 A
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 70 °C
Temperatura okoline	-5 ... 70 °C
Maks. pritezni moment	0,6 Nm kod M12x1
Min. radijus savijanja kabela	52 mm
Težina proizvoda	26 g
Električni priključak 1	Utičnica ravna, M12x1, 5-polna, A-kodirana
Električni priključak 2	Utikač ravni, M12x1, 4-polni, A-kodiran
Struktura kabela	4x0,34
Promjer kabela	5,2 mm
Duljina kabela	0,15 m
Nazivni presjek vodiča	0,34 mm ²
Priključak zaštitnog vodiča	ne postoji
Vrsta pričvršćenja	s navojnim utikačem sa slijepom maticom
Boja, kućište	crno
Boja, kabelski plašt	sivo
Informacija o materijalu, slijepa matica	Cinkov tlačni lijev
Informacija o materijalu, brtve	FPM
Informacija o materijalu, kućište	TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, plašt kabela	PVC
Informacija o materijalu, vijci	Cinkov tlačni lijev
Informacija o materijalu, utični kontakti	Utičnica pozlačena Bakrena slitina Utikač pozlaćen